

Linearer Auszug, Belastung 130 kg, Typ DA0115RC

- Modulare, lineare Teleskopschiene mit Kugelumlaufwagen.
- Aluminiumschienen mit einer Länge von 1,20 m und 2,40 m, lieferbar mit oder ohne Montagelöcher.
- Eigenständig auf die richtige Länge zuschneiden.
- Laufwagen wird lose mit Kugeln aus Edelstahl oder Kunststoff (fettfrei, geräuscharm) geliefert.
- Korrosionsbeständig und zusätzlich gegen Staub und Schmutz geschützt.
- Anwendung mehrerer Laufwagen pro Teleskopschiene möglich.
- Teleskopschienen können gekoppelt werden.



Auszug:
Lineare Teleskopschiene










Belastung pro Paar:
bis 120 kg



Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Werkstoff
Aluminium



* Montage: 4,2 mm Löcher auf Mittellinie bohren, angesenkt

** Endanschlöße: 4,2 mm Löcher auf Linien bohren, angesenkt


Linearer Auszug, Belastung 130 kg, Typ DA0115RC

Bestellnummer	Produkt	Gewicht kg
190482	Teleskopschiene 1,20 m (ohne Montagelöcher)	0.635
199344	Teleskopschiene 2,40 m (ohne Montagelöcher)	1.270
199618	Teleskopschiene 1,20 m (mit Montagelöcher x 12)	0.635
199619	Teleskopschiene 2,40 m (mit Montagelöcher x 24)	1.270
190485	Laufwagen mit Kugeln aus Edelstahl x 1	0.120
190484	Laufwagen mit Kugeln aus Kunststoff x 1	0.085
190483	Endanschlag (1 Stück, 2 Schrauben)	0.150
199533	Bohrschablone	0.080

Diverse Einbauoptionen

	Laufwagen mit Kugeln aus Edelstahl	Belastbarkeit kg*	Laufwagen mit Kugeln aus Kunststoff	Belastbarkeit kg*
	x 1	50	x 1	30
	x 2	90	x 2	54
	x 3	130	x 3	75
	x 1	30	x 1	18
	x 2	55	x 2	32
	x 3	70	x 3	42
	x 1	40	x 1	24
	x 2	70	x 2	42
	x 3	90	x 3	54

* Die Belastbarkeit wurde über einen Abstand von 50.000 m getestet.



- Belastung gleichmäßig auf den/die Laufwagen verteilen
- Durch die vielen Einbaumöglichkeiten ist es ratsam, die Anwendungen in der Praxis zu testen
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment
- Empfohlene Befestigung: M4 Senkkopfschrauben
- Teleskopschiene auf einer festen und flachen Ebene montieren
- Behutsam den Laufwagen in die Teleskopschiene einschieben
- Endanschlag ist lose erhältlich (siehe Tabelle)
- Für eine Kopplung der Teleskopschienen mittels Zentrierstifte mit einem Durchmesser von 3 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) ist eine Bohrschablone verfügbar (lose erhältlich, siehe Tabelle)
- Materialbeschaffenheit: Schienenprofil – Aluminium 6000 Serie, Laufwagen – Edelstahl mit Kugeln aus Edelstahl oder Kunststoff