

Edelstahl

Flügel für modulare Scharniere - Stärke 3 mm

- Die Flügel können mit einem 6 mm gestauchten Stift oder 6 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.

Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250168	80	30	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250169	80	40	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250170	80	50	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250171	80	60	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250172	80	80	3	6	6750	6750	Edelstahl 304, entgratet



Flügel für modulare Scharniere - Stärke 4 mm

- Die Flügel können mit einem 8 mm gestauchten Stift oder 8 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.



Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250173	100	30	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250174	100	40	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250175	100	50	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250176	100	60	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250177	100	80	4	8	9000	13500	Edelstahl 304, entgratet



Flügel für modulare Scharniere - Stärke 5 mm

- Die Flügel können mit einem 10 mm gestauchten Stift oder 10 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.

Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250178	120	30	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250179	120	40	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250180	120	50	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250181	120	60	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250182	120	80	5	10	16500	13500	Edelstahl 304, entgratet



Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Edelstahl

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 3 mm

- Die Flügel können mit einem 6 mm gestauchten Stift oder 6 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.



Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250183	40	20	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250184	40	30	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250185	40	50	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250186	40	80	3	6	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250187	40	120	3	6	4875	9000	Edelstahl 304, entgratet

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 4 mm

- Die Flügel können mit einem 8 mm gestauchten Stift oder 8 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.





Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250188	50	30	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250189	50	50	4	8	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250190	50	80	4	8	6000	7500	Edelstahl 304, entgratet

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 5 mm

- Die Flügel können mit einem 10 mm gestauchten Stift oder 10 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.

Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250191	60	40	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250192	60	60	5	10	-	-	Edelstahl 304, entgratet
250193	60	80	5	10	11250	8250	Edelstahl 304, entgratet




Stifte und Stopfen für modulare Scharniere - Edelstahl

Die Scharnierachse besteht aus einem gestauchten Stift (BG) oder einem Stift mit Kopf (BT) und Stopfen (VA). Bei Kombination von Stift mit Kopf und Stopfen erscheint das Scharnier vernietet und unlösbar.

Gestauchter Stift (BG) für modulare Scharniere - Edelstahl

- Dieser Stift reicht aus, um ein Scharnier zu montieren

Bestellnummer	D	L	Material
250194	6	80	Edelstahl 304
250195	8	100	Edelstahl 304
250196	10	120	Edelstahl 304



BG Gestauchter Stift

Stift (BT) - Edelstahl

- Stift mit Kopf (BT) für modulare Scharniere
- Dieser Stift in Kombination mit einem Stopfen (VA) dient der Montage eines Scharniers


Bestellnummer	D	E	L	Material
250197	6	3	66	Edelstahl 304
250198	8	4	86	Edelstahl 304
250199	10	5	106	Edelstahl 304




Stopfen (VA) für modulare Scharniere - Edelstahl

- Dieser Stopfen in Kombination mit einem Stift mit Kopf (BT) dient der Montage eines Scharniers.

Bestellnummer	D	F	L	Material
250200	6	12	12	Edelstahl 304
250201	8	16	12	Edelstahl 304
250202	10	20	12	Edelstahl 304



VA Stopfen



BT Stift mit Kopf